


これは超ラク!
圃場作業の決定版!!

50・60・75cm幅の
ラップフィルムを
使用できます。



1ロール・1ボタン操作の
全自動連続作業

TWM1610



ラジコン操作で無人化
定置式全自動
ラッピングマシン

SWM1610

SWM1610 ラジコン操作で無人化、定置作業で全自動ラッピングマシン

I. フィルム残量を自動検知
して運転者にお知らせ



II. フィルム巻付から荷降しまで
フルオートマチック

作業者は、ロールを載せて、
ラジコン発信機のボタンを
押すだけ。
マイコン制御により自動的に
ラッピング作業をスタートし、
そして完了します。

ラジコン発信機 ▶



III. コントロールBOXには液晶タッチパネルを採用

表示が大きく、見やすいのでシ
ンプルな操作で設定が行えます。
ラッピングしたバールの個数を表
示する機能も付いています。



コントロールBOX ▶



IV. 下アーム回転方式で安定ラッピング

変形バールでも安定したラップができます。
又、旋回ベアリングによって、振動が少なく
耐久性に優れています。

■ SWM1610用オプション(別売品)

縦置き装置 **ASP1600** ラップ後のバールを縦置きします。

■ 仕 様

型 式	機体寸法 mm			重 量 kg	適応バール			フィルム 重ね率 %	ストレッチ 本数	アーム 回転数 rpm	ラップ フィルム cm	タイヤサイズ (直径×幅mm)	外部油圧	装着方式	適応トラクター kW (PS)
	全 長	全 幅	全 高		直径mm	幅mm	重量kg								
SWM1610	3650 (3400)	3000 (2300)	2350	800	1200~ 1600	1200~ 1300	200~ 1000	50	シングル	~30	50 60 75	5.00-9-8PR (490×130)	複動1系統	2Pけん引	15~59 (20~80)
TWM1610	4750 (4500)	4100 (3000)	2850	1300					ダブル			10/80-12-6PR (700×250)			29.5~93 (40~125)

※機体寸法の()は移動時の寸法です。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2014.11作成 SU3A033C019



TWM1610
(移動状態)

1ロール・1ボタン操作の全自動連続作業



ベールサイレージづくりのワンポイントアドバイス

適期刈取り



刈り遅れると養分が低下します。

予 乾

60%程度に水分調整します。水分が高すぎると不要な酪酸発酵が活発になり、低すぎると必要な乳酸発酵が抑えられます。

成形の良いベールづくり

ラップ精度を高め、保管中の気密保持のために重要です。梱包作業は車速を落して行くと密度が高くなり、形の良いベールを作るのに効果的です。

密封が遅れると発熱し、乳酸発酵が抑制されると共に、粗タンパク質の消化率が低下します。

梱包後は即密封



※最も効果的なラッピング方法として、2回巻(4層巻)以上をお勧めします。

確実な保管

ラッピング後は、移動や積上げの際、フィルムに穴をあけないように注意し、もし穴があいた時は、補修用フィルム(別売)で手当して下さい。又保管中はネズミやカラス等の外敵から守る防護網等の工夫が必要です。

開封後は早目に給飼

二次発酵で変質する前に、できるだけ開封後1日以内に給飼して下さい。

CHECK

3種類(幅50cm・60cm・75cm)のラップフィルムにワイドに対応

CHECK

毎分30回転の高速ローテーションアームでフィルム巻き付けがハイスピード
(トラクター外部油圧油量によって異なる場合があります)

CHECK

ワイドトレッドと大径タイヤ4輪タンデムで安定した作業



CHECK

フィルム切れも自動検出、自動停止でフィルム交換がスピーディー

CHECK

巻き付け数の設定、各部の動作もワンタッチで独立操作可能
(コントロールボックス)



CHECK

大容量ラップフィルム受け




CHECK

深いテーブルとベルト装備でベール回転がより安定



CHECK


マッチングや高さ調整が楽になる2Pリンケージドロバの採用
(カテゴリーⅡ対応)



(写真は本機と異なります)

CHECK

最適なアーム形状で積み込み性能がさらに向上



CHECK

トラクター外部油圧1系統で使用可能

梱包数目安			
型 式	ラップフィルム		梱 包 数
	型 式	サ イ ズ	
SWM1610	WF1800W (白)	50cm×1800m	直径1200mmクラスの梱包 約25個/1本
	WF1800B (黒)		直径1550mmクラスの梱包 約17個/1本
TWM1610	WF1200W (白)	75cm×1200m	直径1550mmクラスの梱包 約17個/1本
	WF1200B (黒)		

※50%重複2回巻(4層巻)の場合。

※フィルム幅による適応ベール直径は以下の通り。

フィルム幅50cm→φ1200~1600mm

フィルム幅60cm→φ1300~1600mm

フィルム幅75cm→φ1400~1600mm